

YDS27AT, douille de tension complète en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [YDS27AT](#)



Manchon en aluminium, 7-1/4 in L, manchon à tension totale pour tous les conducteurs comprimés et compacts en aluminium, indice de matricage : 247.

Général

Numéro de catalogue	YDS27AT
Type de connecteur	Épissure
L'indice	247
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	HYSPLICE
Nom du commerce	HYSPLICE™
Type	YDS-AT
CUP	781810015544
UPC 12 Digit	7818100155444

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3-14/25 en
Dimension - B Longueur pouce	3.56 en
Dimension - L Longueur hors tout mm	184 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	7.25 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.77 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACAR Taille des brins	3/0 (7) AWG
Conducteur - ACAR Str Gamme de tailles	3/0 (7) AWG
Pilote - AL Str Size	3/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	3/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	9800

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Dessins de vente - SD..021880-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YDS-AT_LineArt](#)
[Spécifications - YDS27AT](#)
[Spécifications - YDS27AT](#)