

YDS291R, 2 pièces, épissure ACSR, comprend des manchons intérieurs et extérieurs

Par Burndy

No de catalogue [YDS291R](#)

Épissure ACSR pleine tension en 2 pièces, composée d'un manchon intérieur en acier et d'un manchon extérieur en aluminium, ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), Conducteur : 266,8 (18-1).



Général

Numéro de catalogue	YDS291R
Type de connecteur	Épissure
L'indice	251
L'index - élément A	240
L'index - élément B	251
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	HYSPLICE™
CUP	781810015612
UPC 12 Digit	7818100156122

Dimensions

Dimension - Longueur du manchon en aluminium pouces	19.75 in
Dimension - B Fraction de la longueur	6-17/21 en
Dimension - B Longueur pouce	6.81 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	502 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	19.75 in
Dimension - Longueur du manchon en acier pouces	4.125 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille Cmpt	4/0 AWG
Conducteur - ACSR Gamme de tailles Cmpt	4/0 AWG
Conducteur - ACSR Taille des brins	4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	4/0 (6/1) Penquin AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• ACSR C Str-Size• AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - SA..039024-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YDS-R_LineArt](#)
- [Spécifications - YDS291R](#)
- [Spécifications - YDS291R](#)



Une marque Hubbell