

## YDS32R

Par Burndy

No de catalogue [YDS32R](#)

Épissure ACSR pleine tension en 2 pièces, composée d'une gaine intérieure en acier et d'une gaine extérieure en aluminium, gaine intérieure : 6.88 IN L, gaine extérieure : 22.25 IN L.



### Général

Catalog Number	YDS32R
Indicateur EU RoHs	Yes
Indice de matrice	252;316
Indice de matrice - Élément A	252
Indice de matrice - Élément B	316
Marque des goujons	HYSPLICE
Matériau	Aluminum
Nom de commerce	HYSPLICE™
Plaqué	N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Type	YDS-R Set
Type de connecteur	Splice
Type de placage	Unplated
UPC	781810821022
UPC 12 Digit	7818108210222

### Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres	565 mm
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'acier en pouces	6.875 in
Dimension - Longueur de chemise/manchon d'aluminium en pouces	22.25 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces	22.25 in

### Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt	336.4 kcmil
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles	336.4 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str	336.4 (26/7) Linnet kcmil-336.4 (30/7) Oriole kcmil
Conducteurs - ACSR taille Cmpt	336.4 kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str	336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>ACSR C Str-Size</li><li>AL C Str-Size</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - ETL	No
Certification - Homologué CSA	No
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - cULus	No
Enregistré UL	No
Normes - Conformité RoHS	CM

### Logistique

Nombre d'unités sur la palette	720
Quantité dans l'emballage	10

### Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)  
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)  
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR\\_YDS-R\\_LineArt](#)  
[Sales Drawings - SA..039024-01](#)