

YDS391AT, aluminium, douille à tension totale

Par Burndy

No de catalogue [YDS391AT](#)



Hysplice, 13-5/8 in L, manchon à tension totale pour tous les conducteurs comprimés et compacts en aluminium.

Général

Número de catalogue	YDS391AT
Type de connecteur	Épissure
L'indice	342
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	HYSPLICE
Nom du commerce	HYSPLICE™
Type	YDS-AT
CUP	781810821169
UPC 12 Digit	7818108211699

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	6-18/25 en
Dimension - B Longueur pouce	6,72 pouces
Dimension - L Longueur hors tout mm	344 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	13.56 en
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.67 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	795 (30/19) Mallard kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	795 (30/19) Mallard kcmil
Pilote - AL Str Size	800 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	800 kcmil
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• ACSR C Str-Size• AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	900

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - SD..021880-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YDS-AT_LineArt](#)
- [Spécifications - YDS391AT](#)



Une marque Hubbell