

YDS7M8T, douille de tension complète en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [YDS7M8T](#)



Manchon à tension totale en aluminium, sertissage par chevauchement, 7 #8,3 #5(Alumoweld), 12.21" L, 668 ou 723 Index.

Général

Numéro de catalogue	YDS7M8T
Type de connecteur	Épissure
L'indice	668;723
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	HYSPLICE™
CUP	781810015421

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	6-1/33 en
Dimension - B Longueur pouce	6.03 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	310 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	12,21 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.88 in

Chef d'orchestre

Conducteur - AWAC Taille	2
Conducteur - Alumoweld Taille	7#8;3#5

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	RUS
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	RUS
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	3360

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - SD047272-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YDS-M-T_LineArt](#)
- [Spécifications - YDS7M8T](#)
- [Spécifications - YDS7M8T](#)