

YE26R60, bouchon terminal en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [YE26R60](#)



Connecteur Hyplug en aluminium, 2/0 Str. Al 2/0 ACSR, 9-1/2 po L, prise terminale pour aluminium et ACSR.

Général

Número de catalogue	YE26R60
Code couleur	Gris
L'indice	249;840;11A
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	N
Sous marque	HYPLUG
Nom du commerce	HYPLUG™
Type	YE-R
CUP	781810154205

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	241 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	9.50 in
Dimension - P pouce	6 dans

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	2/0 (6/1) Caille AWG
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	2/0 (6/1) Caille AWG
Pilote - AL Str Size	2/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	4200

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Dessins de vente - 50115710](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YE28R60_Lineart](#)
[Modèles 3D - YE26R60_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YE26R60_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YE26R60_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - YE26R60](#)