

YE2WAG5, Terminal de broche de transformateur en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [YE2WAG5](#)

Bornes de transformateur à compression en Al, #2 Sol. Al, 0.26"
Dia. de la fiche, 6.00" Longueur de la fiche, 8.58" L.



Général

Número de catalogue	YE2WAG5
Code couleur	Orange
L'indice	K-5/8-1;243;BG
Matériau	Aluminium
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	N
Nom du commerce	HYPLUG™
CUP	781810137499

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	218 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	8.58 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.65 in
Dimension - P pouce	6 dans

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	2 AWG
----------------------	-------

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	3600

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Dessins de vente - SD208702-01](#)
[Spécifications - YE2WAG5](#)
[Spécifications - YE2WAG5](#)