

YF0132UI, embout nu pour 1 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YF0132UI](#)

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 1 AWG, 1.26" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre.



Général

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Numéro de catalogue | YF0132UI |
| Type de connecteur | Terminaison |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Matériau | Cuivre |
| Plaqué | N |
| Type de placage | Non plaqué |
| Sous marque | FERRULES |
| Type | Embout pour collier de serrage |
| CUP | 781810479827 |
| UPC 12 Digit | 7818104798277 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Dimension - D pouce | 0.43 in |
| Dimension - D1 inch | 0.41 in |
| Dimension - D2 pouce | 0.52 in |
| Dimension - Longueur Côté A pouce | 1.26 in |
| Longueur | 1.26 in |
| Largeur | 0.52 in |

Chef d'orchestre

| | |
|--------------------------------------|---|
| Conducteur - Cuivre solide | 1 AWG |
| Taille | |
| Conducteur - Cuivre Taille des brins | 1 AWG |
| Taille du conducteur | 1 AWG |
| Type de conducteur | <ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size |

Certifications et conformité

| | |
|---|-----|
| Certification - Approuvé par l'ACNOR | Non |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertoire UL | Non |

Logistique

| | |
|---------------------|----|
| Quantité de cartons | 50 |
|---------------------|----|

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 10098190](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YF_LineArt](#)
- [Spécifications - BURNDY_YF0132UI_Specsheet](#)
- [Spécifications - YF0132UI](#)