

YF0215UI, embout nu pour 2 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YF0215UI](#)

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 2 AWG, 0.59" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur des cond. en cuivre.



Général

Numéro de catalogue	YF0215UI
Type de connecteur	Terminaison
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	FERRULES
Type	Embout pour collier de serrage
CUP	781810479759
UPC 12 Digit	7818104797599

Dimensions

Dimension - D pouce	0.34 in
Dimension - D1 inch	0,33 pouce
Dimension - D2 pouce	0.42 in
Dimension - Longueur Côté A pouce	0.59 in
Longueur	0,591 pouce
Largeur	0,422 pouce

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	2 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG
Taille du conducteur	2 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 10098190](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YF_LineArt](#)
- [Spécifications - YF0215UI](#)
- [Spécifications - BURNDY_YF0215UI_Specsheet](#)