

YF0412UI, embout nu pour 4 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YF0412UI](#)

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 4 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur des câbles en cuivre.



Général

Numéro de catalogue	YF0412UI
Type de connecteur	Terminaison
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	FERRULES
Type	Embout pour collier de serrage
CUP	781810479698
UPC 12 Digit	7818104796988

Dimensions

Dimension - D pouce	0.31 in
Dimension - D1 inch	0.29 in
Dimension - D2 pouce	0.38 in
Dimension - Longueur Côté A pouce	0.47 in
Longueur	0,472 pouce
Largeur	0,378 pouce

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	4 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4 AWG
Taille du conducteur	4 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 10098190](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YF_LineArt](#)
- [Spécifications - YF0412UI](#)
- [Spécifications - BURNDY_YF0412UI_Specsheet](#)