

YF0612UI, embout nu pour 6 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YF0612UI](#)

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 6 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur des câbles en cuivre.



Général

Numéro de catalogue	YF0612UI
Type de connecteur	Terminaison
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Sous marque	FERRULES
Type	Embout pour collier de serrage
CUP	781810479650
UPC 12 Digit	7818104796500

Dimensions

Dimension - D pouce	0.24 in
Dimension - D1 inch	0.23 in
Dimension - D2 pouce	0,30 pouce
Dimension - Longueur Côté A pouce	0.47 in
Longueur	0,472 pouce
Largeur	0,303 et

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	6 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG
Taille du conducteur	6 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	250
---------------------	-----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - 10098190](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YF_LineArt](#)

[Spécifications - YF0612UI](#)

[Spécifications - BURNDY_YF0612UI_Specsheet](#)