

## YF1012UI, embout nu pour 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YF1012UI](#)

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 10 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur des câbles en cuivre.



### Général

Numéro de catalogue	YF1012UI
Type de connecteur	Terminaison
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Sous marque	FERRULES
Type	Embout pour collier de serrage
CUP	781810479599
UPC 12 Digit	7818104795999

### Dimensions

Dimension - D pouce	0,15 pouce
Dimension - D1 inch	0.14 in
Dimension - D2 pouce	0.21 in
Dimension - Longueur Côté A pouce	0.47 in
Longueur	0,472 pouce
Largeur	0,205 pouce

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	10 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	10 AWG
Taille du conducteur	10 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Solid-Size</li><li>• CU C Str-Size</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - 10098190](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YF\\_LineArt](#)  
[Spécifications - BURNDY\\_YF1012UI\\_Specsheet](#)  
[Spécifications - YF1012UI](#)