

## YF1408UI, embout nu pour 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YF1408UI](#)

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 14 AWG, 0.32" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur des câbles en cuivre.



### Général

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Numéro de catalogue     | YF1408UI                       |
| Type de connecteur      | Terminaison                    |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui                            |
| Matériau                | Cuivre                         |
| Sous marque             | FERRULES                       |
| Type                    | Embout pour collier de serrage |
| CUP                     | 781810479506                   |
| UPC 12 Digit            | 7818104795066                  |

### Dimensions

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Dimension - D pouce               | 0,10 pouce |
| Dimension - D1 inch               | 0,09 pouce |
| Dimension - D2 pouce              | 0,15 pouce |
| Dimension - Longueur Côté A pouce | 0.32 in    |
| Longueur                          | 0.315 in   |
| Largeur                           | 0,15 pouce |

### Chef d'orchestre

|                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conducteur - Cuivre solide           | 14 AWG                                                                                    |
| Taille                               |                                                                                           |
| Conducteur - Cuivre Taille des brins | 14 AWG                                                                                    |
| Taille du conducteur                 | 14 AWG                                                                                    |
| Type de conducteur                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Solid-Size</li><li>• CU C Str-Size</li></ul> |

### Certifications et conformité

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Certification - Approuvé par la CSA     | Non |
| Certification - ETL                     | Non |
| Certification - Reconnu par UL          | Non |
| Certification - cULus                   | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM  |
| Répertoire UL                           | Non |

### Logistique

|                     |      |
|---------------------|------|
| Quantité de cartons | 1000 |
|---------------------|------|

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - 10098190](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YF\\_LineArt](#)  
[Spécifications - BURNDY\\_YF1408UI\\_Specsheet](#)  
[Spécifications - YF1408UI](#)