

YF2/025UI, embout nu pour 2/0 AWG

Par Burndy

No de catalogue YF2/025UI

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 2/0 AWG, 0.98" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur des câbles en cuivre.



Général

Número de catalogue	YF2/025UI
Type de connecteur	Terminaison
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	FERRULES
Type	Embout pour collier de serrage
CUP	781810479841
UPC 12 Digit	7818104798411

Dimensions

Dimension - D pouce	0.53 in
Dimension - D1 inch	0,50 pouce
Dimension - D2 pouce	0.64 in
Dimension - Longueur Côté A pouce	0.98 in
Longueur	0,984 pouce
Largeur	0.642 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	2/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2/0 AWG
Taille du conducteur	2/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - 10098190](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YF_LineArt](#)

[Spécifications - BURNDY_YF2025UI_Specsheet](#)

[Spécifications - YF2/025UI](#)