

## YG14BTC28 Connecteur de barre de bus à compression

Par Burndy

No de catalogue [YG14BTC28](#)

Connecteur de barres de compression en cuivre, 4/0 AWG - 1/0 AWG.



### Caractéristiques

- Connecteur de jeux de barres à compression
- Plus facile à utiliser que les connexions exothermiques
- Convient parfaitement aux applications de tours de téléphonie mobile.

### Général

Numéro de catalogue	YG14BTC28
Type de connecteur	Robinet
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Alliage de cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	1
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	HYGROUND
Nom du commerce	HYGROUND
Type	YG-B
CUP	781810289273
UPC 12 Digit	7818102892733

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	64/79 en
Dimension - B Longueur pouce	0,81 pouce
Dimension - Taille de la barre de bus Côté du robinet pouces	4/0 AWG Str. à 1/0 AWG Str. cuivre
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.50 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	Barre collectrice 1/8" - 1/4
Conducteur - cuivre solide	4/0 AWG
Robinet	
Conducteur - cuivre massif	4/0 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Str Tap	1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str	1/0-4/0
Gamme de prises	
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Str-Size</li><li>• CU C Solid-Size</li><li>• Bar-Size</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Oui
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• UL467</li><li>• UL 486A</li><li>• CSA C22.2 No 65</li></ul>
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	<ul style="list-style-type: none"><li>• UL467</li><li>• UL 486A</li><li>• CSA C22.2 No 65</li></ul>
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	5800

## Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E1 -

Compression Grounding

Dessins de vente - SD..214246-01

Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR\_YG-B\_LineArt

Modèles 3D - YG14BTC28\_MODEL-STEP

Modèles 3D - YG14BTC28\_MODEL-PDF

Modèles 3D - YG14BTC28\_MODEL-IGES

Spécifications - YG14BTC28



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YG14BTC28-SPEC-FR | REV 7/2024