


YGA25N Cosse de mise à la terre par compression, 1/0 AWG Cu, goujon 1/2

Par Burndy

No de catalogue [YGA25N](#)



Bornes à compression irréversible de mise à la terre HYGROUND® : 1 trou avec fenêtre d'inspection ; convient à un calibre de 1/0 AWG ; goujon de 1/2 po : 1/0 AWG ; goujon de 1/2".

Général

Numéro de catalogue	YGA25N
Code couleur	Rose
Type de connecteur	Terminal
L'indice	12;348
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux
CUP	781810226131
UPC 12 Digit	7818102261311

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/3 in
Dimension - B Longueur pouce	1.35 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 in
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	78 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.06 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,51 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-7/16

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	UI
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	40
Quantité de palettes	30720

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50090245](#)
[Spécifications - YGA25N](#)
[Spécifications - YGA25N](#)



Une marque Hubbell