

## YGA28N Cosse de mise à la terre par compression, 4/0 AWG Cu, 2 trous, goujon 1/2", espacement 1-3/4", tampon 90 degrés

Par Burndy

No de catalogue [YGA28N](#)

Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour mise à la terre ; 2 trous ; goujon de 1/2" ; espacement de 1-3/4" ; baril long ; convient à : 4/0 AWG.



\*Image représentative

### Général

Numéro de catalogue	YGA28N
Code couleur	Pourpre
Type de connecteur	Terminal
L'indice	15
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux
CUP	781810267400
UPC 12 Digit	7818102674000

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-3/5 in
Dimension - B Longueur pouce	1.59 in
Dimension - Fraction de hauteur	2-2/5 in
Dimension - Hauteur pouce	2.39 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 in
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	87 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.41 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.69 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.02 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-11/16

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CU C Solid-Size</li> <li>• CU C Str-Size</li> </ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité minimale d'emballage	1

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - 213048](#)  
[Spécifications - YGA28N](#)  
[Spécifications - YGA28N](#)



Une marque Hubbell