

YGA2C2N Cosse de mise à la terre par compression, cuivre #2, 2 trous, goujon 1/2", espacement 1-3/4

Par Burndy

No de catalogue [YGA2C2N](#)



Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour mise à la terre ; 2 trous ; goujon de 1/2" ; espacement de 1-3/4" ; baril long ; convient aux fils #2 ; longueur de 4,71" : #2 Str ; 4.71" Longueur.

Caractéristiques

- Cosse de mise à la terre à compression irréversible
- Port d'inspection pour assurer l'insertion correcte du câble
- Répertoire UL 467, acceptable pour l'enfouissement direct dans la terre ou le béton
- Remplie de composé inhibiteur d'oxyde PENETROX et scellée par bande.
- 2 trous de goujon, trous de 1/2", espacement de 1-3/4
- Index des matrices : 10

Général

Numéro de catalogue	YGA2C2N
Code couleur	Marron
Type de connecteur	Terminal
L'indice	10
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux
CUP	781810220306
UPC 12 Digit	7818102203066

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-2/9 in
Dimension - B Longueur pouce	1.22 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - Taille des boulons en pouces	0,50 pouce
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en pouces
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	120 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.71 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.42 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.83 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-5/16
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/2
Dimension - Fraction de la largeur	2/5 en
Dimension - Largeur en pouces	0.41 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 rues
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	24000

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD..082469-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YGA2N_LineArt](#)
[Spécifications - YGA2C2N](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YGA2C2N-SPEC-FR | REV 7/2024