

YGA2C2TC38E2G1 Cosse de mise à la terre à compression

Par Burndy

No de catalogue [YGA2C2TC38E2G1](#)

Bornes à compression irréversible de mise à la terre.



Général

Numéro de catalogue	YGA2C2TC38E2G1
Code couleur	Marron
Type de connecteur	Terminal
L'indice	10
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux
CUP	781810109632
UPC 12 Digit	7818101096322

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	1.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0.40 in
Dimension - Taille du trou mm	10 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	93 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.66 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.42 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,60 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1 dans
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	2 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	2 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• UL467• UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD209500](#)
[Spécifications - YGA2C2TC38E2G1](#)



Une marque Hubbell