

YGA342N Cosse de mise à la terre par compression, 500 kcmil Cu, 2 trous, goujon 1/2", espacement 1-3/4

Par Burndy

No de catalogue [YGA342N](#)



Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour mise à la terre ; 2 trous ; goujon de 1/2" ; espacement de 1-3/4" ; baril long ; convient à 500 kcmil ; 5,94" de longueur : 500 kcmil ; 5.94" Longueur.

Général

Numéro de catalogue	YGA342N
Code couleur	Marron
Type de connecteur	Terminal
L'indice	20;299
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux
CUP	781810220344
UPC 12 Digit	7818102203444

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-1/5 in
Dimension - B Longueur pouce	2.20 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - Taille des boulons en pouces	0,50 pouce
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en pouces
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	154 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.08 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.06 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.52 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-5/16
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Fraction de la largeur	2/5
Dimension - Largeur en pouces	0.41 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	500 kcmil
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	2784

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD..082469-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YGA2N_LineArt](#)
[Spécifications - YGA342N](#)
[Spécifications - YGA342N](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YGA342N-SPEC-FR | REV 7/2024