

## YGA6C2N Cosse de mise à la terre par compression, cuivre #6 AWG, 2 trous, goujon 1/2", espacement 1-3/4

Par Burndy

No de catalogue [YGA6C2N](#)



Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour mise à la terre ; 2 trous ; goujon de 1/2 po ; espacement de 1-3/4 po ; baril long ; convient aux câbles de 6 AWG : #6 AWG.

### Général

Numéro de catalogue	YGA6C2N
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	Terminal
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
L'indice	7;374
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YGA-2N
CUP	781810091739
UPC 12 Digit	7818100917399

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1 dans
Dimension - B Longueur pouce	1.09 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - Taille des boulons en pouces	0,50 pouce
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	112 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.40 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.29 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.83 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/16
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Fraction de la largeur	2/5 en
Dimension - Largeur en pouces	0.41 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide Taille	6 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	6 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 Sol./6 Str.
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 Sol / 6 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CU C Solid-Size</li> <li>• CU C Str-Size</li> </ul>

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	24000

## Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - SD..082469-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YGA2N\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YGA6C2N](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YGA6C2N-SPEC-FR | REV 7/2024