

YGA6C2TC38E2G1 Cosse de mise à la terre à compression

Par Burndy

No de catalogue [YGA6C2TC38E2G1](#)

Bornes à compression irréversible de mise à la terre.



Général

Numéro de catalogue	YGA6C2TC38E2G1
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	Terminal
L'indice	7;374
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux
CUP	781810109656
UPC 12 Digit	7818101096566

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.12 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille des boulons en pouces	0,25 pouce
Dimension - Taille du trou en pouces	0.49 in
Dimension - Taille du trou mm	12 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	87 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.42 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.29 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.58 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1 dans
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	6
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	6
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 Sol./6 Str.
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 Sol / 6 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 467.
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;UL468A-468B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD209500](#)
[Spécifications - YGA6C2TC38E2G1](#)



Une marque Hubbell