



YGA6CTC14 Cosse de mise à la terre par compression, cuivre #6 AWG, 1 trou, goujon 1/4

Par Burndy

No de catalogue [YGA6CTC14](#)

Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour mise à la terre ; 1 trou ; goujon de 1/4" ; baril long ; convient à un câble de 6 AWG : #6 AWG.



Général

Numéro de catalogue	YGA6CTC14
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	Terminal
L'indice	7;374
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux
CUP	781810102466
UPC 12 Digit	7818101024666

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.12 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille des boulons en pouces	0,25 pouce
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille du trou mm	7 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	51 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.02 in
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.29 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.45 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1 dans
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	6
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	6
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 Sol./6 Str.
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 Sol / 6 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• UL 467• Enfouissement direct UL467;UL468A-468B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD209500](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YGA6CTC14_LineArt](#)
[Spécifications - YGA6CTC14](#)
[Spécifications - YGA6CTC14](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YGA6CTC14-SPEC-FR | REV 7/2024