



YGA8CTC14 Cosse de mise à la terre par compression, cuivre #8 AWG, 1 trou, goujon 1/4

Par Burndy

No de catalogue [YGA8CTC14](#)

Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour mise à la terre ; 1 trou ; goujon de 1/4" ; baril long ; convient aux câbles #8 AWG : #8 AWG.



Général

Numéro de catalogue	YGA8CTC14
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	Terminal
L'indice	49
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux
CUP	781810102442
UPC 12 Digit	7818101024422

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	4/5 en
Dimension - B Longueur pouce	0,81 pouce
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille des boulons en pouces	0,25 pouce
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille du trou mm	7 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	43 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.69 in
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,27 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.44 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	7/8
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	8
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	8
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	8 sol./8 str.
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	8 Sun / 8 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• UL467• UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD209500](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YGA6CTC14_LineArt](#)
[Spécifications - YGA8CTC14](#)
[Spécifications - YGA8CTC14](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YGA8CTC14-SPEC-FR | REV 7/2024