


## YGHHC34C26 Connecteur C-TAP de mise à la terre par compression

Par Burndy

No de catalogue [YGHHC34C26](#)



Connecteur de terre à compression, Matériau : Cuivre, Portée : 300 Kcmil-500 Kcmil ou tige 3/4", Prise : 6 SOL-2/0 STR.

### Général

Número de catalogue	YGHHC34C26
Type de connecteur	Robinet
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
L'indice	1011
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Nom du commerce	HYTAP™
Type	Robinets
CUP	621945456259
UPC 12 Digit	6219454562599

### Dimensions

Largeur	2.13 in
---------	---------

### Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre massif	6 solide - 2/0 solide
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	300 - 500 kcmil
Conducteur - Cuivre Str	6 brins - 2/0 brins
Gamme de prises	
Conducteur - Gamme de parcours des tiges	Tige 3/4

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	[Supprimer]
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>UL 467</li><li>IEEE 837</li><li>IEEE 837 2014 Qualified</li><li>UL 486A-486B</li></ul>
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;IEEE 837;IEEE 837 2014 Qualifié;UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	2400

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E1 - Compression Grounding](#)  
[Dessins de vente - 50064429](#)  
[Spécifications - YGHHC34C26](#)  
[Spécifications - YGHHC34C26](#)