

YGHR34C34 Figure 8 Connecteur de tige de terre à compression

Par Burndy

No de catalogue [YGHR34C34](#)



HYTAIL™ Ground Rod Figure 8 Connecteur à compression.

Général

Número de catalogue	YGHR34C34
Type de connecteur	Robinet
L'indice	998;1012
Matériau	Cuivre
Type d'inhibiteur d'oxyde	Penetrox E
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	1
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Filière de précontrainte	UPRECRIMP58
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	HYTAIL™
Type	Robinets
CUP	781810220788
UPC 12 Digit	7818102207888

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	22/25 en
Dimension - B Longueur pouce	0.88 in
Dimension - Taille de la tige de terre	3/4
Dimension - Fraction de hauteur	2-11/25 en
Dimension - Hauteur pouce	2.44 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	22 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.88 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	300 kcmil - 500 kcmil
Conducteur - Taille de la tige	3/4 in
Conducteur - Gamme de tailles de tiges	3/4 in
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Str-Size A • Taille de la tige B

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"> • UL467 • IEEE 837
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;IEEE 837
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	4440

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E1 - Compression Grounding](#)
[Dessins de vente - sd..088266-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YGHR-C_LineArt](#)
[Modèles 3D - YGHR34C34_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YGHR34C34_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YGHR34C34_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - YGHR34C34](#)
[Spécifications - YGHR34C34](#)



Une marque Hubbell