


YGIBS284622N Connecteur de mise à la terre à compression en acier de construction

Par Burndy

No de catalogue [YGIBS284622N](#)

Connecteur à compression en cuivre, câble vers acier, 2 AWG - 4/0 AWG, bride coudée, épaisseur 0.400" - 0.462", 2 trous, goujon 1/2".



Général

Numéro de catalogue	YGIBS284622N
Type de connecteur	Robinet
I Beam Style	Poutre standard (aile coudée)
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	GROUNDLINK™
Type	Robinets
CUP	781810039304
UPC 12 Digit	7818100393044

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3 dans
Dimension - B Longueur pouce	3.00 in
Dimension - Epaisseur de la poutre en I Gamme d'épaisseur en pouces	0.376 ; 0.400 ; 0.425 ; 0.437
Dimension - Epaisseur de la poutre en I pouce	0.400" - 0.462"
Dimension - L Longueur hors tout mm	76 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.00 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG-4/0 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	1782

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sd208416-03](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YGIBS283382N_LineArt](#)
[Spécifications - YGIBS284622N](#)
[Spécifications - YGIBS284622N](#)