


## YGIBS286752N Connecteur de mise à la terre à compression en acier de construction

Par Burndy

No de catalogue [YGIBS286752N](#)

Connecteur GROUNDLINK™ pour poutre angulaire ou parallèle en acier de construction ; convient aux câbles #2 - 4/0 AWG ; longueur de 3" ; épaisseur de la bride en I : 0.613" - 0.675" ; #2 - 4/0 AWG ; Longueur 3" ; Épaisseur de la bride de la poutre en I : 0.613" - 0.675".



### Général

Numéro de catalogue	YGIBS286752N
Type de connecteur	Robinet
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
I Beam Style	Poutre standard (aile coudée)
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous taraudés	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	HYGROUND, GROUNDLINK
Nom du commerce	GROUNDLINK™
Type	Robinets
CUP	781810039342
UPC 12 Digit	7818100393422

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3 dans
Dimension - B Longueur pouce	3.00 in
Dimension - Epaisseur de la poutre en I Gamme d'épaisseur en pouces	0.563 ; 0.600 ; 0.625 ; 0.575
Dimension - Epaisseur de la poutre en I pouce	0.613" - 0.675"
Dimension - L Longueur hors tout mm	76 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.00 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG-4/0 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	2376

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - SD208416-04\\_B](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YGIBS283382N\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YGIBS286752N](#)



Une marque Hubbell