


YGIBW2810002N Connecteur de mise à la terre à compression en acier de construction

Par Burndy

No de catalogue [YGIBW2810002N](#)



Connecteur de poutre en I avec poutre à large rebord pour câble en cuivre, # 2-4/0 AWG.

Général

Numéro de catalogue	YGIBW2810002N
Type de connecteur	Robinet
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	GROUNDLINK™
Type	Robinets
CUP	781810208700
UPC 12 Digit	7818102087000

Dimensions

Dimension - Epaisseur de la poutre en I pouce	1.000" -1.060"
Dimension - L Longueur hors tout mm	76 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.00 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG-4/0 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• UL467• IEEE 837
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	<ul style="list-style-type: none">• UL467• IEEE 837
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	1392

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD208416-04_B](#)
[Spécifications - YGIBW2810002N](#)