


## YGIBW287502N Connecteur de mise à la terre à compression en acier de construction

Par Burndy

No de catalogue [YGIBW287502N](#)



Connecteur droit en I en cuivre forgé, 4/0 AWG, pour câble en cuivre.

### Général

Numéro de catalogue	YGIBW287502N
Type de connecteur	Robinet
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous taraudés	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	GROUNDLINK™
Type	Robinets
CUP	781810232613
UPC 12 Digit	7818102326133

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3 dans
Dimension - B Longueur pouce	3.00 in
Dimension - Epaisseur de la poutre en I pouce	0.690" - .0750"
Dimension - L Longueur hors tout mm	76 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.00 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG;4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille A	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>UL467</li><li>IEEE 837</li></ul>
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	<ul style="list-style-type: none"><li>UL467</li><li>IEEE 837</li></ul>
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	1392

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - SD208416-04\\_B](#)  
[Spécifications - YGIBW287502N](#)