

YGL34C29 Connecteur à compression pour grille transversale, 250-500 kcmil Cu ou tige de terre 5/8"-3/4" ou barre #5-#6, 2 AWG Str-250 kcmil Cu Tap

Par Burndy

No de catalogue [YGL34C29](#)



Connecteur à compression en cuivre pour grille transversale, 250 kcmil - 500 kcmil ou tige de terre 5/8" - 3/4" ou barre # 5 - 6, 2 AWG (Str.) - 250 kcmil.

Général

Numéro de catalogue	YGL34C29
Type de connecteur	Robinet
L'indice	997;998
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Type d'inhibiteur d'oxyde	Penetrox E
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	HYGROUND, HYGRID
Nom du commerce	HYGRID™
Type	Robinets
CUP	781810220047
UPC 12 Digit	7818102200477

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3/4 in
Dimension - B Longueur pouce	0.75 in
Dimension - D pouce	0,50 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	64 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.50 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	2.09 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Taille A	250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Taille A	250 kcmil-500 kcmil
Gamme	
Conducteur - Cordon de cuivre	2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0
Taille B	AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Taille B	2 AWG-250 kcmil
Gamme	
Conducteur - Barre d'armature	5 ;6
Taille A	
Conducteur - Barre Taille A	5 -6
Gamme	
Conducteur - Taille de la tige A	5/8 in;3/4 in
Conducteur - Tige Taille A	5/8 in-3/4 in
Gamme	
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size A• CU C Str-Size A• Taille de la tige A• Barre de taille A• CU C Solide-Grandeur B• CU C Str-Size B

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• UL467• IEEE 837
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;IEEE 837
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	1776

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sd082258-01](#)
[Fiches de vente - HYGRID™ Cross Connector, HYGROUND® Compression Grounding](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YGLC_Lineart](#)
[Modèles 3D - YGL34C29_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YGL34C29_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YGL34C29_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - YGL34C29](#)
[Spécifications - YGL34C29](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YGL34C29-SPEC-FR | REV 7/2024