

YGL34C34 Connecteur à compression pour grille transversale, 250-500 kcmil Cu ou tige de terre 5/8"-3/4" ou barre #5-#6, robinet 250-500 kcmil Cu

Par Burndy

No de catalogue [YGL34C34](#)



Connecteur à compression en cuivre pour grille transversale, 250 kcmil - 500 kcmil ou tige de terre 5/8" - 3/4" ou barre # 5 - 6, 250 kcmil - 500 kcmil.

Général

Numéro de catalogue	YGL34C34
Type de connecteur	Robinet
L'indice	1011
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Type d'inhibiteur d'oxyde	Penetrox E
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	HYGRID
Nom du commerce	HYGRID™
Type	Robinets
CUP	781810220054
UPC 12 Digit	7818102200544

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/9 in
Dimension - B Longueur pouce	1.10 et
Dimension - D pouce	0.75 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	64 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.50 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	2.28 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Taille A	250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Taille A	250 kcmil-500 kcmil
Gamme	
Conducteur - Cordon de cuivre	250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Taille B	
Conducteur - Cuivre Str Taille B	250 kcmil-500 kcmil
Gamme	
Conducteur - Barre d'armature	5 ;6
Taille A	
Conducteur - Barre Taille A	5 -6
Gamme	
Conducteur - Taille de la tige A	5/8 in;3/4 in
Conducteur - Tige Taille A	5/8 in-3/4 in
Gamme	
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Solid-Size A • CU C Str-Size A • Taille de la tige A • Barre de taille A • CU C Solide-Grandeur B • CU C Str-Size B

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• UL467• IEEE 837
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;IEEE 837
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	900

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sd082258-01](#)
[Fiches de vente - HYGRID™ Cross Connector, HYGROUND® Compression Grounding](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YGLC_Lineart](#)
[Modèles 3D - YGL34C34_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YGL34C34_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YGL34C34_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - YGL34C34](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YGL34C34-SPEC-FR | REV 7/2024