

YGL34C34TN

Par Burndy

No de catalogue [YGL34C34TN](#)

Connecteur de terre à compression en cuivre, câble à câble/
câble à barre, 250 - 500 Kcmil (course), 250 - 500 Kcmil (prise),
étamé.



Général

Catalog Number	YGL34C34TN
Matériau	Copper
Nom de commerce	HYGRID™
Plaqué	Y
Type	Taps
Type de connecteur	Tap
Type de placage	Tin - Electro Plated
UPC	781810110959
UPC 12 Digit	7818101109599

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales	1-1/9 in
Dimension - B Longueur en pouces	1.10 in
Dimension - D en pouces	0.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres	75 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces	2.28 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces	2.94 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B	250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A	250 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B	250 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A	250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Plage de rebars taille A	5 -6
Conducteurs - Plage de rods taille A	5/8 in-3/4 in
Conducteurs - Rebar taille A	5 ;6
Conducteurs - Rod taille A	5/8 in;3/4 in
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Solid-Size A • CU C Str-Size A • Rod-Size A • Rebar-Size A • CU C Solid-Size B • CU C Str-Size B

Certifications et conformité

Certification - ETL	No
Certification - Homologué CSA	No
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement	Yes
Certification - cULus Enregistré UL	No
Norme(s) de l'industrie	<ul style="list-style-type: none"> • UL467 • IEEE 837
Normes - Conforme aux normes industrielles	UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS	CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	720
Quantité dans l'emballage	6

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)

[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Sales Drawings - sd082258-01](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YGL34C34TN-SPEC-FR | REV 7/2024