

YGLR29C58 Connecteur de tige de terre à compression

Par Burndy

No de catalogue [YGLR29C58](#)

Connecteur à compression en cuivre, tige de terre à grille, 2 AWG (Str.) à 250 kcmil, tige de terre 5/8".



Général

Numéro de catalogue	YGLR29C58
Type de connecteur	Robinet
L'indice	997
L'index - élément A	997
L'index - élément B	1011
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Type d'inhibiteur d'oxyde	Penetrox E
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	1
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Matrice de précontrainte	UPRECRIMP58
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	GRIDLOK
Nom du commerce	GRIDLOK™
Type	Robinets
CUP	781810220818
UPC 12 Digit	7818102208188

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3/4 in
Dimension - B Longueur pouce	0.75 in
Dimension - D pouce	0.31 in
Dimension - Taille de la tige de terre	5/8
Dimension - L Longueur hors tout mm	64 mm
Dimension - Longueur BB pouce	0.88 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.53 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Taille A	2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Taille A	2 AWG-250 kcmil
Gamme	
Conducteur - Robinet pour barres d'armature	5;6
Conducteur - Taille de la tige B	5/8 in
Conducteur - Tige Taille B	5/8 in
Gamme	
Type de conducteur	• CU C Str-Size • Taille de la tige • CU Weld C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	Enterrement direct
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;IEEE 837
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	2400

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E1 -](#)

[Compression Grounding](#)

[Dessins de vente - sd..089219-01](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR_YGLRC_Lineart](#)

[Modèles 3D - YGLR29C58_MODEL-IGES](#)

[Modèles 3D - YGLR29C58_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - YGLR29C58_MODEL-STEP](#)

[Spécifications - YGLR29C58](#)

[Spécifications - YGLR29C58](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YGLR29C58-SPEC-FR | REV 7/2024