

## YGS29 Épaisseur de mise à la terre par compression, 250 kcmil Cu

Par Burndy

No de catalogue [YGS29](#)



Épaisseur à compression irréversible de mise à la terre HYGROUND® ; Convient aux câbles de 250 kcmil ; longueur de 2,93 po : 250 kcmil ; 2.93" Longueur.

### Général

Numéro de catalogue	YGS29
Type de connecteur	Épaisseur
L'indice	16
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	HYLINK™
Type	Épaisseur
CUP	781810220436
UPC 12 Digit	7818102204366

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-4/7 in
Dimension - B Longueur pouce	1.57 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	86 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.37 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.75 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	250 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	250 kcmil
Type de conducteur	CU C Str-Size

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>UL467</li><li>UL 486A-486B</li></ul>
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B;UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	9600

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E1 - Compression Grounding](#)  
[Dessins de vente - SD..082514-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YGS\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YGS29](#)  
[Spécifications - YGS29](#)