

YGT275 Réceptacle de mise à la terre statique

Par Burndy

No de catalogue [YGT275](#)



Réceptacle de mise à la terre statique pour fournir un point de mise à la terre permanent à l'épreuve de la corrosion en utilisant des connecteurs YGHR ou YGLR ou YGHP appropriés.

Général

Numéro de catalogue	YGT275
Type de connecteur	A raccorder à un YGHR ou YGLR ou YGHP approprié
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	HYGROUND
CUP	781810002148
UPC 12 Digit	7818100021488

Dimensions

Dimension - D pouce	2.75 in
Dimension - Taille de la tige de terre	3/4
Dimension - Fraction de hauteur	5-1/2 in
Dimension - Hauteur pouce	5.50 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Taille de la tige	3/4 in
Conducteur - Gamme de tailles de tiges	3/4 in
Type de conducteur	Taille de la tige

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SC206302-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YGT_LineArt](#)
- [Spécifications - YGT275](#)
- [Spécifications - YGT275](#)