

## YH298CWC, robinet à compression H-Tap

Par Burndy

No de catalogue [YH298CWC](#)

Robinet en cuivre à compression en H, étamé, compatible avec les tailles de fils suivantes - Parcours (principal) : 250 kcmil-2 AWG Classe B,C, 4/0 AWG-2 AWG Classe I, DLO ; Prise 1 : 8 AWG-14 AWG Classe B, C, 8 AWG-14 AWG Classe G,H,I, DLO, 8 AWG Classe K, Prise 2:8 AWG-14 AWG Classe G,H,I, DLO, 8 AWG Classe K, équipée d'un couvercle noir. Voir le dessin de vente pour les tailles de fils métriques compatibles.



### Général

Número de catalogue	YH298CWC
Code couleur	Pourpre
Type de connecteur	H-TAP W/BLK COVER
L'indice	654
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	CRIMPIT
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Tarauds à compression
CUP	781810000304
UPC 12 Digit	7818100003044

### Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	23 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.90 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/16
Dimension - Largeur en pouces	1.52 in

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Flex G Run	2;1;1/0;2/0;3/0;4/0
Conducteur - Cuivre Flex G Tap	14;8
Conducteur - Cuivre Flex G	8 AWG-14 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex H Tap	14;8
Conducteur - Cuivre Flex H	8 AWG-14 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex I Run	4/0 AWG-2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Tap	14;8
Conducteur - Cuivre Flex I	8 AWG-14 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex K Run	2;1;1/0;2/0;3/0;4/0
Conducteur - Cuivre Flex K Tap	14;8
Conducteur - Cuivre Flex K	8 AWG
Gamme de robinets	
Conducteur - Cuivre Flex M Run	2;1;1/0;2/0;3/0;4/0
Conducteur - Cuivre Flex M Tap	14;8
Conducteur - Cordon de cuivre	2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	250 KCMIL-2 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	14;12;10;9;8
Conducteur - Cuivre Str	8 AWG-14 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Type de conducteur	CODE/FLEX

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons 25  
Quantité de palettes 2250

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)  
[Dessins de vente - SD..206566-01](#)  
[Spécifications - YH298CWC](#)  
[Spécifications - YH298CWC](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YH298CWC-SPEC-FR | REV 7/2024