

YH3939WCC, robinet en H à compression en cuivre et couvercle transparent, course de 750-500 kcmil, robinet de 750-350 kcmil

Par Burndy

No de catalogue [YH3939WCC](#)



Taraud en cuivre à compression en H, étamé, compatible avec les tailles de fils suivantes - Courant (principal) : 750 KCMIL-500 KCMIL Classe B,C, 535 KCMIL-444 KCMIL DLO, 550-450 KCMIL Classe I, Robinet 1 : 750 KCMIL-350 KCMIL Classe B,C, 535 KCMIL-313 KCMIL DLO, 550-KCMIL-350 KCMIL Classe I, équipé d'un couvercle transparent. Voir le dessin de vente pour les tailles de fils métriques compatibles.

Général

Numéro de catalogue	YH3939WCC
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	H-TAP W/CLR COVER
L'indice	KR
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	CRIMPIT
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Tarauds à compression
CUP	781810436493
UPC 12 Digit	7818104364933

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	32 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.25 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/8
Dimension - Largeur en pouces	2.97 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Flex G Run	450;500
Conducteur - Cuivre Flex G Tap	350;400;450;500
Conducteur - Cuivre Flex H Tap	350;400;450;500
Conducteur - Cuivre Flex I Run	550 KCMIL-450 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex I Tap	350;400;450;500
Conducteur - Cuivre Flex I	550 KCMIL-350 KCMIL
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex K Run	450;500
Conducteur - Cuivre Flex K Tap	350;400;450;500
Conducteur - Cuivre Flex M	450;500
Run	
Conducteur - Cuivre Flex M Tap	350;400;450;500
Conducteur - Cordon de cuivre	500;550;600;700;750
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	750 KCMIL-500 KCMIL
Conducteur - Cuivre Str Tap	350;400;450;500;550;600;700
Conducteur - Cuivre Str	750 KCMIL-350 KCMIL
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Type de conducteur	CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	450

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY

Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression

Connections

Dessins de vente - SD..206566-01

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_YH2929WCC_LineArt

Spécifications - YH3939WCC

Spécifications - YH3939WCC



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YH3939WCC-SPEC-FR | REV 7/2024