

YH4434WCC, Compression H-Tap, Main 1000-750 kcmil ; Tap 500-350 kcmil, incl. couvercle transparent

Par Burndy

No de catalogue [YH4434WCC](#)



Taraud en cuivre à compression en H, étamé, compatible avec les tailles de fils suivantes - Courant (principal) : 1000 KCMIL-750 KCMIL Classe B,C, 777 KCMIL-535 KCMIL DLO, 750-500 KCMIL Classe I, Robinet 1 : 500 KCMIL-350 KCMIL Classe B,C, 350 KCMIL Classe I, K, équipé d'un couvercle transparent. Voir le dessin de vente pour les tailles de fils métriques compatibles.

Général

Numéro de catalogue	YH4434WCC
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	H-TAP W/CLR COVER
L'indice	KR
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Tarauts à compression
CUP	781810438299
UPC 12 Digit	7818104382999

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	25 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.00 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/8
Dimension - Largeur en pouces	3.50 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Flex G Run	500;600;700
Conducteur - Cuivre Flex G Tap	350
Conducteur - Cuivre Flex H Tap	350
Conducteur - Cuivre Flex I Run	750 KCMIL-500 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex I Tap	350
Conducteur - Cuivre Flex I	350 KCMIL
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex K Run	500;600;700
Conducteur - Cuivre Flex K Tap	350
Conducteur - Cuivre Flex M	500;600;700
Run	
Conducteur - Cuivre Flex M Tap	350
Conducteur - Cordon de cuivre	700;750;800;850;900;1000
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	1000 KCMIL-750 KCMIL
Conducteur - Cuivre Str Tap	350;400;450;500
Conducteur - Cuivre Str	500 KCMIL-350 KCMIL
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Type de conducteur	CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	450

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY

Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression

Connections

Dessins de vente - SD..206566-01

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_YH2929WCC_LineArt

Spécifications - YH4434WCC

Spécifications - YH4434WCC



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YH4434WCC-SPEC-FR | REV 7/2024