

YH8C8CWCC, prise en H à compression, principale #8-#14 AWG, prise #8-#14 AWG, avec couvercle transparent

Par Burndy

No de catalogue [YH8C8CWCC](#)



Taraud en cuivre à compression en H, étamé, compatible avec les tailles de fils suivantes - Circuit (principal) : 8 AWG-14 AWG Classe B,C, 8 AWG-14 AWG Classe I, DLO, Robinet 1 : 8 AWG-14 AWG Classe B,C, 8 AWG-14 AWG Classe I, DLO, équipé d'un couvercle transparent. Voir le dessin de vente pour les tailles de fils métriques compatibles.

Général

Numéro de catalogue	YH8C8CWCC
Code couleur	Vert
Type de connecteur	H-TAP W/CLR COVER
L'indice	11
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	CRIMPIT
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Tarauds à compression
CUP	781810436530
UPC 12 Digit	7818104365300

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	15 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0,60 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3/4
Dimension - Largeur en pouces	0.63 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Flex G Run	14;8
Conducteur - Cuivre Flex G Tap	14;8
Conducteur - Cuivre Flex H Tap	14;8
Conducteur - Cuivre Flex I Run	8 AWG-14 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Tap	14;8
Conducteur - Cuivre Flex I	8 AWG-14 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Flex K Run	14;8
Conducteur - Cuivre Flex K Tap	14;8
Conducteur - Cuivre Flex M	14;8
Run	
Conducteur - Cuivre Flex M Tap	14;8
Conducteur - Cordon de cuivre	14;12;10;9;8
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	8 AWG-14 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	14;12;10;9;8
Conducteur - Cuivre Str	8 AWG-14 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Type de conducteur	CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	3300

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY

Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression

Connections

Dessins de vente - SD..206566-01

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_YH2929WCC_LineArt

Spécifications - YH8C8CWCC

Spécifications - YH8C8CWCC



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YH8C8CWCC-SPEC-FR | REV 7/2024