

YHN450, Connecteur de prise de ligne, CU, AL, ACSR, Compact

Par Burndy

No de catalogue [YHN450](#)

Robinet de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, gamme de diamètres de fils, rainure A(Run):0.52-0.75.



Général

Numéro de catalogue	YHN450
L'indice	N
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	HYCRIMP
Nom du commerce	HYCRIMP™
Type	YHN
CUP	781810139400

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	1.86 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	89 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.50 in
Dimension - Fraction de la largeur	1-1/4 in
Dimension - Largeur en pouces	1.25 in
Dimension - Largeur mm	32 mm

Chef d'orchestre

Pilote - ACSR Cmpt Run	266,8 kcmil;477 kcmil
Conducteur - ACSR Cmpt Run Range	266,8 kcmil-477 kcmil
Driver - ACSR Cmpt Tap	266,8 kcmil;336,4 kcmil;477 (18/1)
Conducteur - ACSR Cmpt Gamme de prises	266,8 kcmil-477 (18/1)
Conducteur - ACSR Str Run	4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Perdrix kcmil;266.8 (26/7) Chouette kcmil;300.0 (26/7) Autruche kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linotte kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Mésange kcmil
Conducteur - ACSR Gamme de tirage des brins	4/0 (6/1) Penquin AWG-397,5 (18/1) Chickadee kcmil
Conducteur - ACSR Str Tap	4/0 (6/1) Penquin AWG;266.8 (26/7) Hibou kcmil;80 (8/1) Tétras kcmil;101.8 (12/7) Pétrel kcmil;110.8 (12/7) Minorque kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinée kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Perdrix kcmil;300.0 (26/7) Autruche kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linotte kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Mésange charbonnière kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de prises	4/0 (6/1) Penquin AWG-397,5 (18/1) Chickadee kcmil
Chauffeur - AL Str Run	4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil
Conducteur - AL Str Run Range	4/0 AWG-400 kcmil
Chauffeur - AL Str Tap	4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de prises	4/0 AWG-400 kcmil
Conducteur - cuivre solide Robinet	336 - 477
Conducteur - cuivre massif	336 - 477
Gamme de prises	
Conducteur - Cordon de cuivre	4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	4/0 AWG-400 kcmil

Conducteur - Cuivre Str Tap	4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	4/0 AWG-400 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - SD..073376-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YH_LINEART](#)
- [Modèles 3D - YHN450_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - YHN450_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - YHN450_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - YHN450](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YHN450-SPEC-FR | REV 7/2024