

YHR950, Robinet de branchement pour Cu, AL, ACSR, Compact

Par Burndy

No de catalogue [YHR950](#)

Robinet de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, rainure A(Run) ACSR:556.5 (18/1) - 954 (45/7).



Général

Numéro de catalogue	YHR950
Matériaux de construction - Principaux	Aluminium
L'indice	KR
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	HYCRIMP
Nom du commerce	HYCRIMP™
Type	YHR
CUP	781810139905

Dimensions

Dimension - Fraction de hauteur	3-7/50 en
Dimension - Hauteur pouce	3.14 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	152 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.00 in
Dimension - Fraction de la largeur	1-33/50 en
Dimension - Largeur en pouces	1.66 in
Dimension - Largeur mm	42 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Str Run	336.4 (24/7) Perruche kcmil;556.5 (26/7) Colombe kcmil;556.5 (30/7) Aigle kcmil;605 (24/7) Paon kcmil;605 (26/7) Pigeonneau kcmil;605 (30/19) Sarcelle kcmil;636 (24/7) Tournebroche kcmil;636 (26/7) Gros-bec kcmil;636 (30/19) Aigrette kcmil;666.6 (24/7) Flamant kcmil;715.5 (54/7) Corneille kcmil;715.5 (24/7) Echasse kcmil;715.5 (26/7) Etourneau kcmil;715.5 (30/19) Vanneau huppé kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Canard colvert kcmil;874.5 54/7 Condor kcmil;900 (54/7) Canari kcmil;954 (45/7) Râle kcmil
Conducteur - ACSR Gamme de tirage des brins	336,4 (24/7) Perruches kcmil-954 (45/7) Rail kcmil
Conducteur - ACSR Str Tap	336,4 (18/1) Merlin kcmil;336,4 (26/7) Linotte kcmil;336,4 (30/7) Oriole kcmil;397,5 (18/1) Mésange kcmil;397,5 (24/7) Bernache cravant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pélican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Poule kcmil;500.0 (30/7) Héron kcmil;556.5 (24/7) Perruche kcmil;556.5 (26/7) Colombe kcmil;556.5 (30/7) Aigle kcmil;605 (24/7) Paon kcmil;605 (26/7) Pigeonneau kcmil;605 (30/19) Sarcelle kcmil;636 (24/7) Tour kcmil;636 (26/7) Gros-bec kcmil;636 (30/19) Aigrette kcmil;666.6 (24/7) Flamant rose kcmil;715.5 (54/7) Corneille kcmil;715.5 (24/7) Echasse kcmil;715.5 (26/7) Etourneau kcmil;715.5 (30/19) Vanneau huppé kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Canard colvert kcmil;874.5 (54/7) Grue kcmil;900 (54/7) Canari kcmil;954 (45/7) Rail kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de prises	336,4 (18/1) Merlin kcmil-954 (45/7) Rail kcmil
Chauffeur - AL Str Run	336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil

Conducteur - AL Str Run Range	336 kcmil-1000 kcmil
Chauffeur - AL Str Tap	336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de prises	336 kcmil-1000 kcmil
Conducteur - Cordon de cuivre	350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	350 kcmil-1000 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Tap	350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	350 kcmil-1000 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - SD..073376-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YH_LINEART](#)
- [Modèles 3D - YHR950_MODEL-IGES](#)
- [Modèles 3D - YHR950_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - YHR950_MODEL-PDF](#)
- [Spécifications - YHR950](#)
- [Spécifications - YHR950](#)



Une marque Hubbell