

YHSA10K10, Borne à anneau thermorétractable pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YHSA10K10](#)

Borne thermorétractable en cuivre, languette annulaire, 10-12 AWG, goujon #10, 1.15" L, 0.34" W, bord dentelé, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre.



Général

Numéro de catalogue	YHSA10K10
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Thermorétractable
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	HYDENT
Nom du commerce	HYDENT™
Type	YHS, thermorétractable
CUP	781810477014
UPC 12 Digit	7818104770144

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2/9 en
Dimension - B Longueur pouce	0,22 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	#10
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/5
Dimension - Taille du trou en pouces	0,20 pouce
Dimension - Taille du trou mm	4,00 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	29 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.18 in
Dimension - N pouce	0,18 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.34 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16 in
Dimension - Taille du goujon pouces	#10

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG - 10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
Type d'emballage	Sac

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094158](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YHSA18K6_LineArt](#)
[Spécifications - YHSA10K10](#)
[Spécifications - YHSA10K10](#)



Une marque Hubbell