

YHSFQ10F25X03, Connecteur rapide femelle thermorétractable entièrement isolé pour 12 - 10 AWG (.25 x .03)

Par Burndy

No de catalogue [YHSFQ10F25X03](#)

Cu Heat Shrink Fully Insul Female Quick Disconnect, 10-12 AWG, 1.34" L, 0.38" W, Serrated bbl, Tin plated, For Use On Cu Cond.

Général

Numéro de catalogue	YHSFQ10F25X03
Type de connecteur	Raccord rapide femelle
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Thermorétractable
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	HYDENT
Nom du commerce	HYDENT™
Type	YHS
CUP	781810477168

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2/9 en
Dimension - B Longueur pouce	0,22 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	34 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.34 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.38 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	12 AWG;11 AWG;10 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	12 AWG-10 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	12 AWG;10 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG-10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	- CU C Solid-Size - CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
Type d'emballage	Sac

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094215](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YHSFQ18F25X03_LineArt](#)
[Spécifications - YHSFQ10F25X03](#)
[Spécifications - YHSFQ10F25X03](#)





Une marque Hubbell