

YHSQ10M25X03, Connexion rapide mâle thermorétractable pour 12 - 10 AWG (.25 x .03)

Par Burndy

No de catalogue [YHSQ10M25X03](#)

Cu Heat Shrink Male Quick Disconnect, 10-12 AWG, 1.46" L, 0.25" W, Nylon Insul, Serrated bbl, Tin plated, Yellow(Insul Color).



Général

Numéro de catalogue	YHSQ10M25X03
Type de connecteur	Raccord rapide mâle
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Thermorétractable
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	HYDENT
Nom du commerce	HYDENT™
Type	YHS
CUP	781810477137

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2/9 en
Dimension - B Longueur pouce	0,22 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	30 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.19 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,25 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide Taille	12 AWG;11 AWG;10 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	12 AWG-10 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	12 AWG;10 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG-10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	1200
Type d'emballage	Sac
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094213](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YHSQ18M25X03_LineArt](#)
[Modèles 3D - YHSQ10M25X03_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YHSQ10M25X03_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YHSQ10M25X03_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - YHSQ10M25X03](#)
[Spécifications - YHSQ10M25X03](#)



Une marque Hubbell