

YHSQ18F18X02D, Connexion rapide thermorétractable femelle pour 22 - 18 AWG (.19 x .02)

Par Burndy

No de catalogue [YHSQ18F18X02D](#)

Cu Heat Shrink Insul Female Quick Disconnect, 18-22 AWG, 1.42" L, Serrated bbl, Tin plated, Red(Insul Color).



Général

Numéro de catalogue	YHSQ18F18X02D
Type de connecteur	Raccord rapide femelle
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Plaqué étain
Sous marque	HYDENT
Nom du commerce	HYDENT™
Type	YHS
CUP	781810525463

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0,17 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	36 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.42 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,11 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	18 AWG - 22 AWG
Taille du conducteur	22 - 18 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	1200
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094214](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YHSQ18F25X03_LineArt](#)
[Modèles 3D - YHSQ18F18X02D_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YHSQ18F18X02D_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YHSQ18F18X02D_MODEL-IGES](#)
[Spécifications - YHSQ18F18X02D](#)