


YHSQ18F25X03, Connexion rapide thermorétractable femelle pour 22 - 18 AWG (.25 x .03)

Par Burndy

No de catalogue [YHSQ18F25X03](#)



Cu Heat Shrink Insul Female Quick Disconnect, 18-22 AWG, 1.42" L, 0.25" W, Serrated bbl, Tin plated, Red(Insul Color).

Général

Numéro de catalogue	YHSQ18F25X03
Type de connecteur	Raccord rapide femelle
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Thermorétractable
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	HYDENT
Nom du commerce	HYDENT™
Type	YHS
CUP	781810477083

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2/9 en
Dimension - B Longueur pouce	0,22 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	32 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.27 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,30 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	22 - 18 AWG
Type de conducteur	• CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	1200
Type d'emballage	Sac
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094214](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YHSQ18F25X03_LineArt](#)
[Modèles 3D - YHSQ18F25X03_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YHSQ18F25X03_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YHSQ18F25X03_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - YHSQ18F25X03](#)