

## YHSQ18M25X03, Connexion rapide mâle thermorétractable pour 22 - 18 AWG (.25 x .03)

Par Burndy

No de catalogue [YHSQ18M25X03](#)

Cu Heat Shrink Male Quick Disconnect, 18-22 AWG, 1.46" L, 0.25" W, Nylon Insul, Serrated bbl, Tin plated, Red(Insul Color), For Use On Cu Cond.



### Général

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Numéro de catalogue     | YHSQ18M25X03        |
| Type de connecteur      | Raccord rapide mâle |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui                 |
| Isolation               | Y                   |
| Type d'isolation        | Thermorétractable   |
| Matériau                | Cuivre              |
| Plaqué                  | Y                   |
| Type de placage         | Etain               |
| Sous marque             | HYDENT              |
| Nom du commerce         | HYDENT™             |
| Type                    | YHS                 |
| CUP                     | 781810477090        |

### Dimensions

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Dimension - B Fraction de la longueur      | 2/9 en     |
| Dimension - B Longueur pouce               | 0,22 pouce |
| Dimension - L Longueur hors tout mm        | 32 mm      |
| Dimension - Longueur hors tout pouces      | 1.25 in    |
| Dimension - Largeur du tampon en pouces    | 0,25 pouce |
| Dimension - Longueur de la bande en pouces | 5/16       |

### Chef d'orchestre

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille du conducteur | 22 - 18 AWG                                                                               |
| Type de conducteur   | <ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Solid-Size</li><li>• CU C Str-Size</li></ul> |

### Certifications et conformité

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Certification - Approuvé par la CSA     | Non |
| Certification - ETL                     | Non |
| Certification - Reconnu par UL          | Non |
| Certification - cULus                   | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM  |
| Répertorié UL                           | Non |

### Logistique

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Quantité de cartons  | 1200  |
| Type d'emballage     | Sac   |
| Quantité de palettes | 99999 |

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Dessins de vente - 50094213](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YHSQ18M25X03\\_LineArt](#)  
[Modèles 3D - YHSQ18M25X03\\_MODEL-PDF](#)  
[Modèles 3D - YHSQ18M25X03\\_MODEL-STEP](#)  
[Modèles 3D - YHSQ18M25X03\\_MODEL-IGES](#)  
[Spécifications - YHSQ18M25X03](#)  
[Spécifications - YHSQ18M25X03](#)