

YHSS10, épissure thermorétractable pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YHSS10](#)



Épissure bout à bout thermorétractable en cuivre, 10-12 AWG, 1.60" de long, bord dentelé, étamée, pour utilisation sur des cond. en cuivre.

Général

Número de catalogue	YHSS10
Type de connecteur	Épissure bout à bout sans soudure
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Thermorétractable
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	HYDENT
Nom du commerce	HYDENT™
Type	YHS, thermorétractable
CUP	781810476918

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1/4 po
Dimension - B Longueur pouce	0,25 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	41 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.60 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	12 AWG;11 AWG;10 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	12 AWG-10 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	12 AWG;10 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG-10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
---	----

Logistique

Quantité de cartons	100
Type d'emballage	Sac

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094203](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YHSS18_LineArt](#)
[Modèles 3D - YHSS10_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YHSS10_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YHSS10_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - YHSS10](#)