

YNA451RT, ACSR - Borne à compression

Par Burndy

No de catalogue [YNA451RT](#)

Borne à compression, 715.5-874.5 kcmil ACSR 795-1000 kcmil ALUM.840.2-927.2 kcmil ACAR, 4 trous pour tampon, 10-1/4 in de longueur.



Général

Número de catalogue	YNA451RT
Type de connecteur	Terminal
L'indice	725
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Attribut physique - Nombre de trous	4
Attribut physique - Orientation du tampon	Droit
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	TERMINAUX, HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YNA-RT EHV
CUP	781810016442
UPC 12 Digit	7818100164422

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,56 en
Dimension - E Espacement entre les trous fraction	1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	268 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	10,57 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.8 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	3.22 in
Dimension - Fraction de la largeur	3.22 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACAR Taille des brins	840,2 KCMIL - 927,2 KCMIL
Conducteur - ACAR Str Gamme de tailles	840,2 KCMIL - 927,2 KCMIL
Conducteur - ACSR Taille des brins	715,5 (54/7) Corneille;715,5 (26/7) Etourneau sansonnet;715,5 (30/19) Vanneau huppé;795 (54/7) Condor;795 (26/7) Drake;795 (30/19) Canard colvert;874,5 (54/7) Grue cendrée
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	715,5 (54/7) Corbeau-874,5 (54/7) Grue
Pilote - AL Str Size	795.5;800;874.5;900;954;1000
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	795.5-1000

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	1008

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section I - Transmission](#)

[Dessins de vente - SD..058036-01](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YNA-RT15-2_LINEART_BW](#)

[Modèles 3D - YNA451RT_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - YNA451RT_MODEL-IGES](#)

[Modèles 3D - YNA451RT_MODEL-STEP](#)

[Spécifications - YNA451RT](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YNA451RT-SPEC-FR | REV 7/2024